

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - 1P sklopka - 10AX vijčani priključak - bijela

EPH0100321

Cijena* bez PDV-a: 2,16 EUR

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopka
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Broj Sklopki	1
Funkcija Sklopnika	Jednopolni jedan smjer
Tip Tereta	Teret za štedne žarulje 100 W
Nijansa Boje	Bijela
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža Uređaja	U istoj ravnini
Raspon Snage	2300 W
Nazivna Struja	10 AX 250 V AC
Broj Kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost Kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina Skidanja Izolacije Žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Završna Obrada	Sjajni
Materijal Vodiča	Bakar
Način Učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
Priključci	Podizne stezaljke
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	43,0 mm
Dubina Stršenja	15 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0736 kg

Okolina

Standardi	IEC 60669-1
Certifikati Proizvoda	VDE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Oznake Kvalitete	CE
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	73,200 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	820,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	10,408 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti



Informacije O Rohs Izuzeću

Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach

[Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs

Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu

[Izjava RoHS za Kinu](#)

Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Weee

Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti

Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja