

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - 1P tipkalo sa simbolom svj. i lokatorom - 10A bezvij. priklj. - bijelo

EPH1800121

Cijena* bez PDV-a: 3,86 EUR

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tipkalo
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Broj Sklopki	1
Nijansa Boje	Bijela
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža Uređaja	U istoj ravnini
Lokalna Signalizacija	LED
Raspon Snage	2300 W
Nazivna Struja	10 A 250 V AC
Broj Kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost Kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina Skidanja Izolacije Žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Završna Obrada	Sjajni
Materijal Vodiča	Bakar
Način Učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
Priključci	Bezvičane stezaljke
Označavanje	Simbol svjetla
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	43,0 mm
Dubina Stršenja	15 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0727 kg

Okolina

Standardi	IEC 60669-1
-----------	-------------

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Certifikati Proizvoda	TSE VDE NF
Oznake Kvalitete	CE UKR
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	72,800 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	822,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	10,391 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Informacije O Rohs Izuzeću

Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja