

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



radna glava za grebenastu sklopku–
crni plastični okvir Ø29 mm–ključ–
otvor Ø22 mm

KAA1Z

⚠ Više se ne proizvodi od: 1. stu 2020.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony Series K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Upravljačka glava grebenaste sklopke
Naziv Komponente	KAA
Kompatibilnost Uređaja	Prednja tijela za montiranje 12 i 20 A Ø 22 mm rupa
Tip Glave Grebenaste Sklopke	S prstenastim žlijebom Ø 29 mm, plastika, metalizirana završna obrada
Tip Operatora	key 601A
Zaključavanj Rotirajuće Ručke	Bez
Prikaz Oznaki	Da mat crna
Kut Sklapanja	60 °

Dodatno

Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Cad Opća Širina	29 mm
Cad Opća Visina	29 mm
Cad Opća Dubina	69 mm
Neto Masa Proizvoda	0,057 kg
Kod Kompatibilnosti	KAA

Okolina

Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...55 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Otpornost Na Udarce	30 gn IEC 68-2-27
Otpornost Na Vibracije	5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6
Ip Stupanj Zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 529 IP65 u sukladnosti sa NF C 20-010

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,5 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Širina	5,5 cm
Paket 1 Dužina	9,0 cm
Paket 1 Težina	38,0 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Reach, Bez Svhc	
	Bez Otrvnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach		Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs		Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu		Izjava RoHS za Kinu