


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Canalis–N2 uljni transformator alu.jed.za nap.+razv.ploča–0800 A– 3L+PE–po mjeri

KTA0800ER32

Osnovno

Ponuda	Canalis
Naziv Proizvoda	KT
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Ravni feeder kanal
Skraćeno Ime Uređaja	KTA
Namjena Uređaja	Ravni element
Napajanje	Uljni transformator Razvodni ormar
Materijal	Aluminij
[Ie] Nazivna Struja Rada	800 A 35 °C
Pozicija Nule	Lijevo
"Krug Sa Zemljom"	Standardno uzemljenje
"Varijanta"	Standardna verzija
Uključena Oprema	Jedinica za vodilice

Dodatno

Materijal Kućišta	Poliesterski film
Materijal Kontakata	Bakar
[Ue] Nazivni Radni Napon	1000 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V
[Icw] Nazivna Struja Izdržaja Struje Kvara	31 kA
[Ipk] Nazivna Vršna Vrijednost Struje	64 kA
Izračeno Magnetsko Polje	0,4 µT
Limit Termalnog Stresa	961000 kA².s
Thdi	0...15 % 800 A 15...33 % 1000 A 33...100 % 1250 A
Maksimalni Pad Napona	<0,0083 V 1 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,0081 V 0,9 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,0076 V 0,8 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,0069 V 0,7 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m
Način Montiranja	Sa vijcima
Pomoć Za Montažu	Ploča
"Polaritet Za Trunk Sabirnicu"	3L + PE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Utičnica	0
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tip Dimenzije	Napravljen s namjenom mjerenja
Doseg Priključka	80...250 mm
Dubina	230 mm
Visina	1 235...734 mm
Boja	Bijela (RAL 9001)
Linearni Teret	12 kg/m

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
"Okolna Temperatura Zraka Potrebna Za Rad"	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	45,0 cm
Paket 1 Širina	23,0 cm
Paket 1 Dužina	95,0 cm
Paket 1 Težina	12,6 kg