


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Canalis–N2 suhi transformator alu.
jed. za nap.– 1000 A–3L+N+PER–
izrađ.po mjeri

KTA1000EL72

Osnovno

Ponuda	Canalis
Naziv Proizvoda	KT
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Bočna uvodnica vodilice
Skraćeno Ime Uređaja	KTA
Namjena Uređaja	Ravni element
Napajanje	Suhi transformator
Materijal	Aluminij
[Ie] Nazivna Struja Rada	1000 A 35 °C
Pozicija Nule	Lijevo
"Krug Sa Zemljom"	Pojačano
"Varijanta"	Pojačana verzija
Uključena Oprema	Jedinica za vodilice

Dodatno

Materijal Kućišta	Poliesterski film
Materijal Kontakata	Bakar
[Ue] Nazivni Radni Napon	1000 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V
[Icw] Nazivna Struja Izdržaja Struje Kvara	65 kA
[Ipk] Nazivna Vršna Vrijednost Struje	143 kA
Izračeno Magnetsko Polje	0,5 µT
Limit Termalnog Stresa	4225000 kA².s
Thdi	0...15 % 1000 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1600 A
Maksimalni Pad Napona	<0,006 V 1 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,006 V 0,9 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,0056 V 0,8 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m <0,0052 V 0,7 50 Hz s 1A u za duljinu od 100 m
Način Montiranja	Sa vijcima
Pomoć Za Montažu	Ploča
"Polaritet Za Trunk Sabirnicu"	3L + N + PER

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Utičnica	0
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tip Dimenzije	Napravljen s namjenom mjerenja
Doseg Priključka	390...700 mm
Širina Šipke	160 mm
Dubina	140 mm
Visina	104 mm
Dužina	1900 mm
Boja	Bijela (RAL 9001)
Linearni Teret	19 kg/m

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
"Okolna Temperatura Zraka Potrebna Za Rad"	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	28,0 cm
Paket 1 Širina	190,0 cm
Paket 1 Dužina	13,8 cm
Paket 1 Težina	19,35 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja