

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 1 NO + 1 NC – priključci vijčane stezaljke

LA1KN11

### Osnovno

Opseg	TeSys
Naziv proizvoda	TeSys K
Vrsta proizvoda ili dijela	Pomoćni kontaktni blok
Skraćeno ime uređaja	LA1
Opseg kompatibilnosti	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Mjesto za montažu	Sprijeđa
Sastav kontakata polova	1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
"Rad dodatnih kontakata"	Trenutno
[Ue] radni nazivni napon	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V IEC 60947-5-1 600 V "ERROR:#N/A" 600 V "ERROR:#N/A"
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A 50 °C
Norme	EN/IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
Certifikati proizvoda	"ERROR:#N/A" UL CSA CCC

### Dodatno

Irms nazivna prekidna moć	110 A <= 690 V AC IEC 60947
Dopušteno nazivno vrijeme kratkog spoja	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Pripadni razred rastalnog osigurača	10 A gG <= 690 V IEC 60947
Minimalna struja isklapanja	5 mA
Minimalna struja isklapanja	17 V
Nepreklapajuća udaljenost	0,5 mm
Otpor izolacije	> 10 MOhm

<b>Priključci - stezaljke</b>	vijčane stezaljke 1 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 1 0,75...4 mm <sup>2</sup> Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 1 1,5...4 mm <sup>2</sup> Krut vijčane stezaljke 2 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 2 0,75...4 mm <sup>2</sup> Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 2 1,5...4 mm <sup>2</sup> Krut
<b>Okretni moment zatezanja</b>	1,3 N.m Philips No 2 1,3 N.m pozidriv No 2
<b>Visina</b>	30 mm
<b>Širina</b>	38 mm
<b>Dubina</b>	35 mm
<b>Masa proizvoda</b>	0,045 kg

## Okolina

<b>Karakteristike okoliša</b>	Normalan okoliš
<b>IP stupanj zaštite</b>	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
<b>Zaštitni tretman</b>	TC IEC 60068
<b>Okolišna temperatura zraka pri skladištenju</b>	-50...80 °C
<b>Okolišna temperatura zraka pri radu</b>	-25...50 °C
<b>Radna visina</b>	2000 m

## Broj pakirnih jedinica

<b>Vrsta pakirne jedinice Paketa 1</b>	PCE
<b>Broj pakirnih jedinica u Paketu 1</b>	1
<b>Paket 1 Težina</b>	31,48 g
<b>Paket 1 Visina</b>	2,972 cm
<b>Paket 1 Širina</b>	3,403 cm
<b>Paket 1 Duljina</b>	3,895 cm
<b>Vrsta pakirne jedinice Paketa 2</b>	BB1
<b>Broj pakirnih jedinica u Paketu 2</b>	10
<b>Paket 2 Težina</b>	320,0 g
<b>Paket 2 Visina</b>	4,072 cm
<b>Paket 2 Širina</b>	11,143 cm
<b>Paket 2 Duljina</b>	16,648 cm
<b>Vrsta pakirne jedinice Paketa 3</b>	S02
<b>Broj pakirnih jedinica u Paketu 3</b>	100
<b>Paket 3 Težina</b>	3,75 kg
<b>Paket 3 Visina</b>	15 cm
<b>Paket 3 Širina</b>	30 cm
<b>Paket 3 Duljina</b>	40 cm

## Održivost ponude

<b>Status održive ponude</b>	Proizvod Green Premium
<b>Uredba REACH</b>	<a href="#">Izjava REACH</a>
<b>REACH, bez SVHC</b>	Da
<b>Direktiva EU RoHS</b>	Sukladno

<b>Bez otrovnih teških metala</b>	Da
<b>Bez žive</b>	Da
<b>Informacije o RoHS izuzeću</b>	Da
<b>Propis RoHS za Kinu</b>	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
<b>Izjava o očuvanju okoliša</b>	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
<b>WEEE</b>	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

## Ugovorno jamstvo

<b>Jamstvo</b>	18 months
----------------	-----------