

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – priključci vijčane stezaljke

LA1KN22

Osnovno

Opseg	TeSys
Naziv proizvoda	TeSys K
Vrsta proizvoda ili dijela	Pomoćni kontaktni blok
Skraćeno ime uređaja	LA1
Opseg kompatibilnosti	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Mjesto za montažu	Sprijeđa
Sastav kontakata polova	2 radna (NO) + 2 mirna (NC)
"Rad dodatnih kontakata"	Trenutno
[Ue] radni nazivni napon	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V IEC 60947-5-1 600 V "ERROR:#N/A" 600 V "ERROR:#N/A"
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A 50 °C
Norme	EN/IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
Certifikati proizvoda	"ERROR:#N/A" UL CSA CCC

Dodatno

Irms nazivna prekidna moć	110 A <= 690 V AC IEC 60947
Dopušteno nazivno vrijeme kratkog spoja	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Pripadni razred rastalnog osigurača	10 A gG <= 690 V IEC 60947
Minimalna struja isklapanja	5 mA
Minimalna struja isklapanja	17 V
Nepreklapajuća udaljenost	0,5 mm
Otpor izolacije	> 10 MOhm
Priključci - stezaljke	vijčane stezaljke 1 0,34...1,5 mm ² Fleksibilni s tuljkom

vijčane stezaljke 1 0,75...4 mm²Fleksibilni bez tuljka
vijčane stezaljke 1 1,5...4 mm²Krut
vijčane stezaljke 2 0,34...1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
vijčane stezaljke 2 0,75...4 mm²Fleksibilni bez tuljka
vijčane stezaljke 2 1,5...4 mm²Krut

Okretni moment zatezanja	1,3 N.m Philips No 2 1,3 N.m pozidriv No 2
Visina	30 mm
Širina	38 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okolina

Karakteristike okoliša	Normalan okoliš
IP stupanj zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TC IEC 60068
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-50...80 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...50 °C
Radna visina	2000 m

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	30,0 g
Paket 1 Visina	3,295 cm
Paket 1 Širina	3,823 cm
Paket 1 Duljina	3,917 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	401,0 g
Paket 2 Visina	4,4 cm
Paket 2 Širina	16,698 cm
Paket 2 Duljina	15,45 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	100
Paket 3 Težina	4,651 kg
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS

Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------