



### Osnovno

Opseg	TeSys
Skraćeno ime uređaja	LA4K
Vrsta proizvoda ili dijela	Potisni modul
Kompatibilnost proizvoda	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

### Dodatno

Mjesto za montažu	Prednja strana
Način montiranja	Natisni
Tehnologije supresora	Varistor (limitiranje vršne vrijednosti)
[Uc] napon upravljačkog kruga	32...48 V DC 32...48 V AC
Maksimalni vršni napon	2 Uc
Lokalna signalizacija	LED
Količina po setu	Set od 5
Visina	25 mm
Širina	6 mm
Dubina	22 mm
Masa proizvoda	0,01 kg

### Okolina

Norme	IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424
Certifikati proizvoda	CSA UL

IP stupanj zaštite	IP2xVDE 0106
Zaštitni tretman	TC conforming to IEC 60068 TCDIN 50016
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...50 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-50...80 °C

### Packing Units

Paket 1 Težina	0,004 kg
Paket 1 Visina	0,280 dm
Paket 1 Širina	0,520 dm
Paket 1 Duljina	0,420 dm

### Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

### Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 mjeseci
---------	------------