

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V

LA4KE1FC

Cijena* bez PDV-a: 8,61 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys
Skraćeno Ime Uređaja	LA4K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Potisni modul
Kompatibilnost Proizvoda	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Dodatno

Mjesto Za Montažu	Prednja strana
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Tehnologije Supresora	Varistor (limitiranje vršne vrijednosti)
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	50...129 V AC 50...129 V DC
Maksimalni Vršni Napon	2 Uc
Lokalna Signalizacija	LED
Količina Po Setu	Set od 5
Visina	26 mm
Širina	6 mm
Dubina	22 mm
Neto Masa Proizvoda	0,01 kg

Okolina

Standardi	"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" EN/IEC 60947-5-1
Certifikati Proizvoda	UL CSA CE UKCA
Ip Stupanj Zaštite	IP2x u skladnosti sa IEC 60529
Zaštitni Tretman	TCIEC 60068 TCDIN 50016
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...50 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...80 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,500 cm
Paket 1 Širina	2,600 cm
Paket 1 Dužina	3,900 cm
Paket 1 Težina	5,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	2,800 cm
Paket 2 Širina	4,200 cm
Paket 2 Dužina	5,100 cm
Paket 2 Težina	27,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S01
Broj Jedinica U Paketu 3	420
Paket 3 Visina	15,000 cm
Paket 3 Širina	15,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	2,537 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja