

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys D releji za toplinsko preopterećenje – priključni blok

LAD7B106

Osnovno

Opseg	TeSys
Vrsta proizvoda ili dijela	Stezaljke
Skraćeno ime uređaja	LAD
Pribor / vrsta	Priključni pribor
Kompatibilnost proizvoda	LRD01...35 LR3D01...D35
Količina po setu	Set od 10

Dodatno

Priključci	"ERROR:#N/A"
Visina	85 mm
Širina	45 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	94,0 g
Paket 1 Visina	4,8 cm
Paket 1 Širina	9 cm
Paket 1 Duljina	7,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	25
Paket 2 Težina	2,69 kg
Paket 2 Visina	15 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	400

Paket 3 Težina	60,9 kg
Paket 3 Visina	77 cm
Paket 3 Širina	60 cm
Paket 3 Duljina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------