

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Radni sklopnik kondenzatora TeSys LC1D.K-3P-33,3 kVAR- 415 V-Zavojnica 400 V AC

LC1DPK12V7

! Više se ne proizvodi

! Više se ne proizvodi od: 17. velj 2020.

! Kraj radnog vijeka: 10. lis 2020.

Osnovno

Ponuda	TeSys
Naziv Proizvoda	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopnik za uklapanje kondenzatorskoh baterija
Skraćeno Ime Uređaja	LC1DPK
Namjena Priključka	Kompenzacija faktora snage
Opis Polova	3P
Power Pole Contact Composition	3 radna (NO)
[Ue] Radni Nazivni Napon	Krug napajanja: <= 690 V AC 50/60 Hz
Nazivna Reaktivna Snaga	20 kvar 220...240 V AC 50/60 Hz 55 °C 33,3 kvar 400...440 V AC 50/60 Hz 55 °C 48 kvar 660...690 V AC 50/60 Hz 55 °C
Tip Upravljačkog Kruga	AC 50/60 Hz
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	400 V AC 50/60 Hz
Sastav Dodatnih Kontakta	1 radni (NO) + 2 mirna (NC)
Pomoć Za Montažu	Nosač Ploča
Standardi	IEC 60831 VDE 0560 NF C 54-100 IEC 60070
Certifikati Proizvoda	CSA UL
Priključci - Stezaljke	Krug napajanja: konektor 1 2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: konektor 1 4 mm² - cable stiffness: Krut s tuljkom Krug napajanja: konektor 2 1,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: konektor 2 4 mm² - cable stiffness: Krut s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	Krug napajanja 5 N.m konektor

Dodatno

Tip Dodatnih Kontakata	Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1 Zrcalni kontakt 1 mirni (NC) IEC 60947-4-1
------------------------	--

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP2x u sukladnosti sa IEC 60529 IP2x u sukladnosti sa VDE 0106
--------------------	---

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Zaštitni Tretman	TH IEC 60068-2-30
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-60...80 °C
Radna Visina	0...3000 m
Visina	180 mm
Širina	75 mm
Dubina	150 mm
Neto Masa Proizvoda	1,3 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	19 cm
Paket 1 Širina	13 cm
Paket 1 Dužina	17 cm
Paket 1 Težina	1,652 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs Sukladno
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.