

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



EasyPact CVS - CVS100B TM100D prekidač - 3P/3d

LV510307

Cijena* bez PDV-a: 110,01 EUR

Osnovno

Ponuda	EasyPact
Serijski Proizvod	EasyPact CVS100...250
Naziv Proizvoda	EasyPact CVS
Skrraćeno Ime Uređaja	CVS100B
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	3P
Opis Zaštićenih Polova	3d
"Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja"	Bez
[In] Nazivna Struja	100 A pri 40 °C
Vrsta Mreže	AC
Kategorija Namjene	Kategorija A
"Prekidna Moć"	40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
Naziv Prekidne Jedinice	TM-D
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Razred Prekidne Jedinice	100 A pri 40 °C
Vrsta Zaštite	Zaštita od kratkog spoja (magnetska) Zaštita od preopterećenja (termalna)

Dodatno

[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Kod Prekidne Moći	B
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	15 kA pri 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička Izdržljivost	30000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	12000 ciklus/a 415 V In u skladnosti sa IEC 60947-2
Tip Upravljanja	Ručica
Ospjeg Podešavanja Termalne Zaštite	70...100 A
Podešavanje Detekcije Sa Zadržkom Tipa Ir	Podesivo

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Opseg Podešavanja Prekidanja Sa Zadrškom	0.7...1 x In
Tip Podešavanja Vremena Zadrške	Fiksirano
Podešavanje Raspona Tipa Trenutne Detekcije li	Fiksirano
Podešavanje Raspona Trenutne Detekcije	800 A
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča
Način Montiranja	Fiksirano
Gornji Priključak	Sprijeda
Doljnji Spoj	Sprijeda
Priključci	Vijčani spoj
Doseg Priključka	35 mm
Kod Kompatibilnosti	CVS100
Širina	105 mm
Dubina	86 mm
Visina	161 mm
Neto Masa Proizvoda	1,5 kg

Okolina

Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikati Proizvoda	GOST IEC
Klasa Zaštite Električnog Udara	Klasa II
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60664-1
Ip Stupanj Zaštite	IP40
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	14,000 cm
Paket 1 Širina	13,400 cm
Paket 1 Dužina	19,000 cm
Paket 1 Težina	1,670 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dužina	60,000 cm
Paket 2 Težina	20,806 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja