

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



EasyPact CVS - CVS400F TM400D prekidač - 3P/3d

LV540306

Cijena* bez PDV-a: 526,11 EUR

Osnovno

Ponuda	EasyPact
Naziv Proizvoda	EasyPact CVS
Skraćeno Ime Uređaja	CVS400F
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	3P
Opis Zaštićenih Polova	3d
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Bez
[In] Nazivna Struja	400 A pri 40 °C
Vrsta Mreže	AC
Kategorija Namjene	Kategorija A
[Icu] Breaking Capacity	40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
Naziv Prekidne Jedinice	TM-D
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Razred Prekidne Jedinice	400 A pri 40 °C
Vrsta Zaštite	Zaštita od kratkog spoja (magnetska) Zaštita od preopterećenja (termalna)

Dodatno

[Uimp] Nazivni Impulсни Podnosivi Napon	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Kod Prekidne Moći	F
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 23 kA pri 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička Izdržljivost	15000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	6000 ciklus/a 415 V In u skladnosti sa IEC 60947-2
Tip Upravljanja	Ručica
Opseg Podešavanja Termalne Zaštite	280...400 A
Podešavanje Detekcije Sa Zadržkom Tipa Ir	Podesivo
Opseg Podešavanja Prekidanja Sa Zadržkom	0.7...1 x In

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Tip Podešavanja Vremena Zadržske	Fiksirano
Podešavanje Raspona Tipa Trenutne Detekcije li	Podesivo
Podešavanje Raspona Trenutne Detekcije	5...10 x In
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Način Montiranja	Fiksirano
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča
Gornji Priključak	Sprijeda
Doljni Spoj	Sprijeda
Priključci	Vijčani spoj
Doseg Priključka	45 mm
Kod Kompatibilnosti	CVS400
Širina	140 mm
Dubina	110 mm
Visina	255 mm
Neto Masa Proizvoda	4,7 kg

Okolina

Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikati Proizvoda	GOST IEC
Klasa Zaštite Električnog Udara	Klasa II
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60664-1
Ip Stupanj Zaštite	IP40
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	15,000 cm
Paket 1 Širina	16,000 cm
Paket 1 Dužina	29,000 cm
Paket 1 Težina	4,931 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	3
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dužina	60,000 cm
Paket 2 Težina	15,443 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12

Broj Jedinica U Paketu 3	12
Paket 3 Visina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	73,772 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)