


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



AD:Prekidač MTZ2 10H2 - 1000 A
- 4P fiksni prekidač - bez
Micrologic zašt. jed.

LV848023

Cijena* bez PDV-a: 5.582,98 EUR

Osnovno

Ponuda	MasterPacT
Naziv Proizvoda	Masterpact MTZ2
Skraćeno Ime Uređaja	MTZ2 10 H2
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Power distribution protection
Opis Polova	4P
Pozicija Nule	Lijevo
Control Unit	Bez Kontrolna jedinica
Kompatibilnost Proizvoda	zaštitna jedinica Micrologic 2.0 X zaštitna jedinica Micrologic 5.0 X zaštitna jedinica Micrologic 6.0 X zaštitna jedinica Micrologic 7.0 X zaštitna jedinica MicroLogic 2.0 Xi zaštitna jedinica MicroLogic 5.0 Xi zaštitna jedinica MicroLogic 6.0 Xi zaštitna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
[In] Nazivna Struja	1000 Apri40 °C
Performance Type	H2 100 kA 415 V AC
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Selektivnosti	Kategorija B
Tip Upravljanja	Tipkalo
Način Montiranja	Fiksirano

Dodatno

Razina Učinka	100 kApri220/415 V AC 50/60 Hz 100 kApri440 V AC 50/60 Hz 85 kApri500/525 V AC 50/60 Hz 85 kApri660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	100 kApri220/415 V AC 50/60 Hz 100 kApri440 V AC 50/60 Hz 85 kApri500/525 V AC 50/60 Hz 85 kApri660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Nazivna Struja Otpornosti Na Kratki Spoj	85 kA 0.5 s 85 kA 1 s 50 kA 3 s
[Icm] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	220 kA 220/415 V ACpri50/60 Hz 220 kA 440 V ACpri50/60 Hz 187 kA 500/525 V ACpri50/60 Hz 187 kA 660/690 V ACpri50/60 Hz

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	171...209 kA
Sensor Rating	400 A 630 A 800 A 1000 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	12 kV
Disipacija Snage U W	70 W
Maksimalno Vrijeme Prekidanja	25 ms
Maksimalno Vrijeme Reagiranja Zatvaranja	70 ms
Pomoć Za Montažu	Šine Osnovna ploča
Gornji Priključak	Sprijeda Rear
Doljni Spoj	Sprijeda Rear
Doseg Priključka	115 mm
Mehanička Trajnost	25000 ciklus/a Sa periodičkim preventivnim održavanjem
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60947-2 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60947-2 AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60947-3 AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60947-3 AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60947-3
Visina	352 mm
Širina	537 mm
Dubina	300 mm
Neto Masa Proizvoda	65 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H IEC 61557-12
Certifikati Proizvoda	CE "ERROR:#N/A"

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP30 u skladnosti sa EN 60529
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947-1
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C
Radna Visina	0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti 2000...5000 m uz umanjenje nazivnih podataka

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	30,5 cm
Paket 1 Širina	29,5 cm
Paket 1 Dužina	49,5 cm

Paket 1 Težina	47,252 kg
----------------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)