

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prigušnica Anti Harmonic 25 kvar 210 Hz (4,2) 5,7% 50 Hz 400V

LVR05250A40T

Cijena* bez PDV-a: 526,25 EUR

Osnovno

Ponuda	PowerLogic
Skraćeno Ime Uređaja	DR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prilagođena prigušnica
Mrežna Frekvencija	50 Hz
Nazivna Reaktivna Snaga	25 kvar 400 V AC 50 Hz
Nazivni Napon Mreže	400 V AC 50 Hz
Slijed Podešavanja	4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz

Dodatno

Power Losses (Max)	200 W
Vrijednost Induktiviteta	1,227 mH
Tolerancija Indukcije	- 5 % do 5 % po fazi
Nazivna Osnovna Struja	36,1 A
Rms Current Rating	44 A
Klasa Električne Izolacije	Klasa H
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1,1 kV
Testni Napon Dielektrika	4 kV 50 Hz 1 minuta
[Imp] Maksimalna Stalna Struja	1.3 x I1
Harmonički Strujni Spektar	2,9 % x I3 67,8 % x I5 18,6 % x I7 6,2 % x I11
Dinamička Izdržljivost Struje	2.2 x Isc
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	2 A 250 V AC 50 Hz
Vrsta Instalacije	Instalacija u zatvorenoj prostoriji
Tip Hlađenja	Prisiljena konvekcija
Priključci - Stezaljke	Plosnati priključci
Središte Za Učvršenje	200 x 125 mm
Visina	220 mm
Širina	240 mm
Dubina	160 mm
Neto Masa Proizvoda	17,5 kg

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Standardi	IEC 60068
Ip Stupanj Zaštite	IP00
Radna Visina	<= 2000 m
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	0...55 °C <= 1000 m 0...50 °C > 1000...2000 m
Prosječna Okolna Temperatura Zraka Za Rad	50 °C <= 1000 m prosječno tijekom 24 sata) 40 °C <= 1000 m prosječno tijekom 1 godine) 45 °C > 1000...2000 m prosječno tijekom 24 sata) 35 °C > 1000...2000 m prosječno tijekom 1 godine)
Otpornost Na Klimatske Uvjete	Relativna vlažnost 20...80 % Posolica 400 V/50 Hz) 250 sati

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	25,600 cm
Paket 1 Širina	30,000 cm
Paket 1 Dužina	31,400 cm
Paket 1 Težina	16,807 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	50,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dužina	120,000 cm
Paket 2 Težina	213,684 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja