

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica – ozibna sklopka – 1–smjerno – 10 AX 250 V AC – 1 m – bijela

MGU3.101.18

! Više se ne proizvodi

! Više se ne proizvodi od: 30. ožu 2023.

! Kraj radnog vijeka: 15. lip 2023.

Cijena* bez PDV-a: 2,51 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Unica
Dekorativni Program	Unica (standardni program)
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopka
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Tip Tehnologije	Elektromehanički
Funkcija Sklopnika	Jednopolni jedan smjer
Broj Sklopki	1
Namjena Uređaja	Upravljanje rasvjetom
Uključena Oprema	Unutranji priključak napajanja
Nijansa Boje	Bijela

Dodatno

Nazivna Struja	10 AX
[Ue] Nazivni Radni Napon	250 V
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a
Otpor Izolacije	> 5 MOhm 500 V
Jačina Dielektrika	2000 V
Prekidna Moć Minimalnog Tereta	200 operacija 1,25 In i 1,1 Un, cos phi = 0,3
Dužina Otvora Kontakta	> 3 mm
Aktuator	Tipka
Broj Modula	1 modul
Priključci	Bezvijačane stezaljke
Poprečni Presjek Kabela	0...2,5 mm² Krutkabel 0...2,5 mm² Fleksibilnikabel
Materijal	ASA + PC: Pokvro mehanizma
Način Učvršćenja	Utisni
Širina	22,5 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Visina	45 mm
Dubina	34 mm
Dubina Ugradnje	22 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0174 kg
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	25...35 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	0...50 °C
Standardi	LV directive EMC direktiva EN 60669-1

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20
Ik Stupanj Zaštite	IK01
Ekološka Karakteristika	Aceton Izbjeljivač Tekućina za čišćenje stakla Benzin Alkohol Tekući sapun Ulje UV otporan

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Dužina	6,5 cm
Paket 1 Težina	20 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	4,4 cm
Paket 2 Širina	13,6 cm
Paket 2 Dužina	33,5 cm
Paket 2 Težina	274 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	3,775 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc	
✓ Bez Otrovnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja