

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica Top/Class-rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40...400 W/VA–aluminij

MGU3.511.30

! Više se ne proizvodi

! Više se ne proizvodi od: 30. ožu 2023.

! Kraj radnog vijeka: 15. lip 2023.

Cijena* bez PDV-a: 71,00 EUR

Osnovno

Dekorativni Program	Unica Top - Unica Class
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	"ERROR:#N/A"
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Način Učvršćenja	Utisni
[Ue] Radni Nazivni Napon	230 V AC 50 Hz
Broj Modula	2 modula
Nijansa Boje	Aluminij

Dodatno

Upravljanje Regulatorom Rasvjete	"ERROR:#N/A"
Maksimalna Trajna Struja	1,74 A
Ukupni Broj Žica	2
Tip Tereta	230 V AC halogena lampa - 40...400 W 230 V AC lampa sa žarnom niti - 40...400 W Niskonaponska halogena lampa sa feromagnetskim transformatorom - 40...400 VA
Vrsta Zaštite	Zaštita osigurača
Tip Rastalnog Osigurača	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Označavanje	L+N
Priključci	Vijačne stezaljke
Kapacitet Stezanja Priključka	<= 2 x 2.5 mm²
Spojena Pomoćna Sredstva	Izmjenična sklopka
Materijal	ASA + PC: Pokvro mehanizma
Standardi	EN 60669-2-1
Certifikati Proizvoda	CE
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	5...30 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-20...60 °C
Dubina Ugradnje	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Visina	45 mm
Neto Masa Proizvoda	0,071 kg

Okolina

Ik Stupanj Zaštite	IK01
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Ekološka Karakteristika	UV otporan Tekućina za čišćenje stakla Alkohol Ulje Tekući sapun Izbjeljivač Aceton Benzin

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,5 cm
Paket 1 Širina	9,7 cm
Paket 1 Dužina	10,8 cm
Paket 1 Težina	124,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	15
Paket 2 Visina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	2,212 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja