

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Mini Pragma nadžbukni ormarić – 3 x 12 modula – obična vrata

MIP12312

Osnovno

Opseg	Resi9
Naziv proizvoda	Resi9 MP
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar
Tip kućišta	Modularni ormar
"Broj 18 mm modula po redu"	12
"Broj vodoravnih redova"	3
"Tip prednjeg pokrova"	Obični
Širina	Izvana: 268 mm
Visina	Izvana: 478 mm
Dubina	Izvana: 102 mm

Dodatno

Montiranje kućišta	Površina
9 mm vrhovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	36
[In] nazivna struja	63 A
Tip pregrade	35 mm asimetrična šina
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče
Uvod kabela	1 priрубnica za instalacijsku kanalicu 1 priрубnica bez brtve
Funkcija bloka stezaljki	Zemlja / nula
Broj blokova stezaljki	1 zemlja vijčano)20 1 neutralno vijčano)20
Priključci distribucijskog bloka	2 x 16 mm ² zemlja 2 x 16 mm ² neutralno 9 x 10 mm ² zemlja 9 x 10 mm ² neutralno 9 x 6 mm ² zemlja 9 x 6 mm ² neutralno
Materijal kućišta	Stražnji dio tehnoplastika Vrata tehnoplastika Sprijeda tehnoplastika
Unutarnja dubina	80 mm
Boja	Vrata Bijelo (RAL 9003) Sprijeda Bijelo (RAL 9003)

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Segment tržišta	Mala reklama Stambeni
-----------------	--------------------------

Okolina

Norme	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvalitete	IMQ
Otpornost na plamen	Vrata 650 °C Stražnji dio 650 °C Sprijeda 650 °C
IP stupanj zaštite	IP40
IK stupanj zaštite	IK07
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...60 °C

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	1,602 kg
Paket 1 Visina	11,4 cm
Paket 1 Širina	27,1 cm
Paket 1 Duljina	47,9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	4
Paket 2 Težina	6,892 kg
Paket 2 Visina	32 cm
Paket 2 Širina	42,1 cm
Paket 2 Duljina	53,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	64
Paket 3 Težina	122,272 kg
Paket 3 Visina	120 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo

18 months