

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Mini Pragma ormarić s prorezima – 1 x 12 modula – obična vrata

MIP22112

Osnovno

Opseg	Resi9
Naziv proizvoda	Resi9 MP
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar
Tip kućišta	Modularni ormar
"Broj 18 mm modula po redu"	12
"Broj vodoravnih redova"	1
"Tip prednjeg pokrova"	Obični
Širina	Zid:270 mm Izvana:294 mm
Visina	Zid: 228 mm Izvana: 252 mm
Dubina	Izvana: 18 mm Zid: 80 mm Totalno: 98 mm

Dodatno

Montiranje kućišta	U istoj ravnini
9 mm vrhovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	12
[In] nazivna struja	63 A
Tip pregrade	35 mm asimetrična šina
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče
Uvod kabela	Izbojni provrt
Funkcija bloka stezaljki	Zemlja / nula
Broj blokova stezaljki	1 zemlja vijčano)8 1 neutralno vijčano)8
Priključci distribucijskog bloka	1 x 16 mm ² zemlja 1 x 16 mm ² neutralno 3 x 6 mm ² zemlja 3 x 6 mm ² neutralno 4 x 10 mm ² zemlja 4 x 10 mm ² neutralno
Materijal kućišta	Stražnji dio tehnoplastika Vrata tehnoplastika Sprijeda tehnoplastika
Unutarnja dubina	76 mm

Boja	Vrata Bijelo (RAL 9003) Sprijeda Bijelo (RAL 9003)
Segmet tržišta	Stambeni Mala reklama
Okolina	
Norme	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvalitete	IMQ
Otpornost na plamen	Vrata 650 °C Stražnji dio 650 °C Sprijeda 650 °C
IP stupanj zaštite	IP40
IK stupanj zaštite	IK07
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...60 °C
Broj pakirnih jedinica	
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	873,0 g
Paket 1 Visina	9,8 cm
Paket 1 Širina	29,4 cm
Paket 1 Duljina	25,2 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	128
Paket 2 Težina	138,6 kg
Paket 2 Visina	120 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Duljina	120 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	8
Paket 3 Težina	7,912 kg
Paket 3 Visina	52 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm
Održivost ponude	
Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata
-------------------	-------------------------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------
