

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V300 x Š300 x D200 IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN33200

Cijena* bez PDV-a: 83,15 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial CRN
Primjena	Višenamjenska
Kategorija	Kompaktni ormar
Nazivna Visina Kućišta	300 mm
Nazivna Širina Kućišta	300 mm
Nazivna Dubina Kućišta	200 mm
Tip Ugradnje Dodatka	Zidno montiranje
Sastav Uređaja	1 tijelo 1 ploča s kabelskim uvodnicama 1 Vrata 1 brava
Tip Vrata	Obični
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče

Dodatno

"Partikularnost Varijante"	Leđa zavarena dvostrukim profilom čineći zaštićeno zapečaćeno područje Bokovi napravljeni od jednog presavijenog dijela
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip Zaključavanja	3 mm zaključavanje s duplom šipkom
Tip Košuljice Ploče	Standardno
Dostupnost	Sprijeda
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Ploča s kabelskim uvodnicama Sa vijcima
Materijal Izrade	Tijelo: Boja čelika
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Sivo (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati Proizvoda	cUL UL DNV-GL
Neto Masa Proizvoda	4,873 kg

Okolina

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ip Stupanj Zaštite	IP66 u skladu s IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	21,500 cm
Paket 1 Širina	31,500 cm
Paket 1 Dužina	32,500 cm
Paket 1 Težina	4,674 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAM
Broj Jedinica U Paketu 2	48
Paket 2 Visina	160,000 cm
Paket 2 Širina	100,000 cm
Paket 2 Dužina	120,000 cm
Paket 2 Težina	237,352 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja