

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V800 x Š600 x D200 IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN86200

Osnovno

Opseg	Spacial
Naziv proizvoda	Spacial CRN
Primjena	Višenamjenska
Kategorija	Kompaktni ormar
Nazivna visina kućišta	800 mm
Nazivna širina kućišta	600 mm
Nazivna dubina kućišta	200 mm
Tip ugradnje dodatka	Zidno montiranje
Sastav uređaja	1 tijelo 1 ploča s kabelskim uvodnicama 1 Vrata 1 brava
Tip vrata	Obični
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče

Dodatno

"Partikularnost varijante"	Leđa zavarena dvostrukim profilom čineći zaštićeno zapečaćeno područje Bokovi napravljeni od jednog presavijenog dijela
Broj vrata	Sprijeda: 1 vrata
Strana otvaranja vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip zaključavanja	3 mm zaključavanje s duplom šipkom
Tip košuljice ploče	Standardno
Dostupnost	Sprijeda
Odstranjivi dijelovi	Vrata sa šarkama Ploča s kabelskim uvodnicama Sa vijcima
Materijal izrade	Tijelo: Boja čelika
Finiš površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Sivo (RAL 7035)
Norme	IEC 62208
Certifikati proizvoda	cUL UL DNV-GL
Masa proizvoda	18,138 kg

Okolina

IP stupanj zaštite IP66 u skladu sIEC 60529

IK stupanj zaštite IK10 u skladu sIEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE

Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1

Paket 1 Težina 18,344 kg

Paket 1 Visina 21,5 cm

Paket 1 Širina 61,5 cm

Paket 1 Duljina 81,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude Proizvod Green Premium

Uredba REACH [Izjava REACH](#)

REACH, bez SVHC Da

Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Bez žive Da

Informacije o RoHS izuzeću [Da](#)

Propis RoHS za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava o očuvanju okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Ugovorno jamstvo

Jamstvo 18 months