

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ClimaSys CVHD outdoor HD fan-box without grille and filter 550 m3/h 115VAC

NSYCVF550M115FB

Cijena* bez PDV-a: 408,92 EUR

Osnovno

Ponuda	ClimaSys
Naziv Proizvoda	ClimaSys CV
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Ventilator bez rešetke i filtra
"Specifična Namjena Proizvoda"	Za vanjska teška opterećenja
Opseg Kompatibilnosti	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
"Protok Zraka"	Brzina slobodnog protoka: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivni Napon Napajanja	115 V AC +/- 10 %
Ulazni Napon	115 V AC 50/60 Hz
Certifikat	CE UL UL 508 A CSA CSA C22.2 Ecodesign direktiva 2009/125/EC

Dodatno

Apsorbirana Snaga	78 ... 102 W
[In] Nazivna Struja	0,7...0,8 A 50 Hz
"Nivo Šuma"	60 dB
Tip Ležaja	Kuglični
Visina	Vanjska: 223 mm
Širina	Vanjska:223 mm
Dubina	Vanjska: 90 mm
Neto Masa Proizvoda	1,7 kg
Boja	Tamnosiva (RAL 7016)
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...80 °C
Maksimalni Pritisak	300 Pa brzina protoka 0 m³/h
Priključci	Opružna stezaljka
Ip Stupanj Zaštite	IP55 Rešetka: IP44
Sastav Uređaja	1 Kutija za ventilator 4 vijak

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Uvjet Upotrebe	Treba izbjegavati prečestu izmjenu filtra Protok ovisi o radnoj točki, vidjeti ProClima softver Okolina mora biti relativno čista Filtar se mora redovito čistiti i mijenjati Vanjska temperatura mora biti 5 °C niža od unutarnje temperature
----------------	--

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,0 cm
Paket 1 Širina	15,0 cm
Paket 1 Dužina	15,0 cm
Paket 1 Težina	2,0 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja