

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



4 zidna pričvrсна nosača od
nehrđajućeg čelika AISI 304 za
Spacial S3X

NSYPFCX

Cijena* bez PDV-a: 39,37 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Pribor / Vrsta	Pričvrсни pribori
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Zidni pričvrсни nosač
"Namjena Uredaja"	Višenamjenska
"Nazivne Dimenzije Kučipta"	-
Mjesto Za Montažu	Odostraga ormara
"Tip Ugradnje Dodatka"	Horizontalna ili vertikalna pozicija
Opseg Kompatibilnosti	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Sastav Urdaja	pričvrсни vijci 4 stopica 4 predmontirana brtva
Količina Po Setu	Set od 1

Dodatno

Materijal Izrade	Nehrđajući čelik 304
Način Učvrščivanja	Vijčano M8 Vijčano M6
Stalno Dopusšteno Opterećenje	250 kg 249,93 kg
Visina	Realni: 74 mm
Širina	Realni:42 mm
Dubina	Odvajanje zida-kučišta: 12 mm Odvajanje zida-kučišta: 11,94 mm
Neto Masa Proizvoda	0,3 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,0 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dužina	15,5 cm
Paket 1 Težina	292,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	CAR

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 2	40
Paket 2 Visina	26,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	12,05 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	480
Paket 3 Visina	100,0 cm
Paket 3 Širina	80,0 cm
Paket 3 Dužina	120,0 cm
Paket 3 Težina	158,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja