

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kuć. HMI Spacial S3CM. V300 x Š400 x D200 IP54 IK10, RAL7035. Stražnja vrata.

NSYS3CM304020

Cijena\* bez PDV-a: 637,73 EUR

## Osnovno

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ponuda                 | Spacial                                                                           |
| Naziv Proizvoda        | Spacial S3CM                                                                      |
| Primjena               | Sučelje prema operateru                                                           |
| Kategorija             | Upravljački ormar                                                                 |
| Nazivna Visina Kućišta | 300 mm                                                                            |
| Nazivna Širina Kućišta | 400 mm                                                                            |
| Nazivna Dubina Kućišta | 200 mm                                                                            |
| Tip Ugradnje Dodatka   | Suspenzijski sustav                                                               |
| Namjena Proizvoda      | Interface                                                                         |
| Sastav Uređaja         | 1 tijelo<br>1 vrata s bravom<br>2 nosač<br>1 ploča za ojačanje<br>1 prednji okvir |

## Dodatno

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip Tijela             | Iz jednog tijela                                                    |
| Tip Vrata              | Obični                                                              |
| Broj Vrata             | Straga: 1 vrata                                                     |
| Strana Otvaranja Vrata | Reverzibilan (120 °)                                                |
| Tip Zaključavanja      | 3 mm zaključavanje s duplom šipkom                                  |
| Opis Montažne Ploče    | Bez montažne ploče                                                  |
| Tip Košuljice Ploče    | Bez ploče sa uvodnicama                                             |
| Dostupnost             | Straga                                                              |
| Odstranjivi Dijelovi   | Vrata sa šarkama<br>Pregradni okvir Sa vijcima<br>2 šine Sa vijcima |
| Materijal Izrade       | Ormar i prednje lice: Boja čelika<br>Pregradni okvir: Aluminij      |
| Finiš Površine         | Epoksi poliesterski prah                                            |
| Boja                   | Ormar: Sivo (RAL 7035)<br>Sprijeda: Sivo (RAL 7040)                 |
| Neto Masa Proizvoda    | 9,146 kg                                                            |

## Okolina

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Ip Stupanj Zaštite | IP54 u skladu s IEC 60529 |
| Ik Stupanj Zaštite | IK10 u skladu s IEC 62262 |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 32,0 cm  |
| Paket 1 Širina           | 42,0 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 22,0 cm  |
| Paket 1 Težina           | 9,146 kg |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću   [Da](#)

Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                           |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)                                              |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a><br>Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima. |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                              |
| Profil Cirkularnosti      | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                   |