

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kućište od nehr.čelika SPACIAL S3X 316L,Scotch Brite® premaz,V1200xŠ1000xD300mm.

NSYS3X121030H

Cijena* bez PDV-a: 3.019,44 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial S3X
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Kompaktni ormar
"Nazivna Visina Kućišta"	1200 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	1000 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	300 mm
"Tip Ugradnje Dodatka"	Zidno montiranje
Sastav Uređaja	1 tijelo 2 Vrata 1 brava: Vrata 1 bušeni okvir za ojačanje: Vrata

Dodatno

Tip Tijela	Iz jednog tijela, struktura u obliku križa Prednja šina u obliku žlijeba
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	Sprijeda: 2 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 točke, 3 mm dupla šipka
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Košuljice Ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost	Sprijeda
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama
Materijal Izrade	Šarka: Nehrđajući čelik Tijelo i vrata: Nehrđajući čelik 316L
Finiš Površine	Tijelo i vrata: Scotch-Brite® četkan
Neto Masa Proizvoda	51,6 kg

Okolina

Standardi	IEC 62208
Certifikati Proizvoda	UL 508 type A CAN/CSA 22
Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladu sIEC 60529

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
Ekološka Karakteristika	Specifična higijena Korozivno

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	32,0 cm
Paket 1 Širina	101,5 cm
Paket 1 Dužina	122,0 cm
Paket 1 Težina	51,6 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAM
Broj Jedinica U Paketu 2	4
Paket 2 Visina	140,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	228,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja