

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kućište Spacial SF s montažnom pločom – sastavljeno – 1200 x 600 x 400 mm

NSYSF12640P

Prestat će se proizvoditi: 30. ruj 2024.

Prestati će se proizvoditi

Cijena* bez PDV-a: 1.025,68 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Prošireni Raspon	Spacial SF
Primjena	Višenamjenska
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prigodan ormar
Nazivna Visina Kućišta	1200 mm
Nazivna Širina Kućišta	600 mm
Nazivna Dubina Kućišta	400 mm
Ugradnja Razdjelnika	Podno stojeći
Sastav Uređaja	2 Klizne šine 4 Nosač montažne ploče 1 Konstrukcija 1 Vrata 1 Sustav zaključavanja s ručkom: Vrata 1 Stražnja stranica 1 Krov 1 Montažna ploča

Dodatno

Tip Strukture	Nastalo iz jedno dijela Vertikale spojene sa vrhom i dnom okvira Ploče i vrata ugrađene u strukturi Perforirana struktura sa visinom od 25 mm
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip Vrata	Obični Sprijeda
Opis Montažne Ploče	Obični
Tip Košuljice Ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip Brave	Zaključavanje u 4 točke, ručka sa 5 mm duplom šipkom prednja vrata
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Dostupnost	Sprijeda Bočne strane ormara Straga
Odstranjivi Dijelovi	Vrata Sa vijcima Šarka Montažna ploča Sa vijcima Nosač montažne ploče Stražnja stranica Sa vijcima Krov Sa vijcima Nosač montažne ploče Sa vijcima Klizna šina Sa vijcima

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Materijal Izrade	Okvir: Galvanizirani čelik Vertikale: Galvanizirani čelik Vrata: Lim čelika Ploče: Lim čelika Šarka: Zamak Ručica za nošenje: Poliamid 6 sa 30 % staklenih vlakana
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Ormar: Sivo (RAL 7035) Ručica za nošenje: Crni (RAL 9005)
Neto Masa Proizvoda	76,871 kg

Okolina

Standardi	IEC 62208
Stupanj Zaštite Nema	NEMA 3R / 12
Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladu s IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	49,0 cm
Paket 1 Širina	64,5 cm
Paket 1 Dužina	133,0 cm
Paket 1 Težina	71,0 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAL
Broj Jedinica U Paketu 2	2
Paket 2 Visina	133,0 cm
Paket 2 Širina	65,0 cm
Paket 2 Dužina	98,0 cm
Paket 2 Težina	142,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja