

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial SFHD outdoor heavy duty - suitable enclosure - H1262 W1200 D430 - IP55

NSYSFHD1212402D

Cijena* bez PDV-a: 2.278,19 EUR

Osnovno

Raspon	Spacial
Proizvod	Spacial SFHD
Specifična Primjena	Za vanjska teška opterećenja
Certifikacija	"ERROR:#N/A" IEC 61969-3 2011 UL UL 508 A 2007 "ERROR:#N/A" IEC 61439-5 2010 DEKRA IEC 62208 2011 "ERROR:#N/A" ISO 12944 2007
Namjena Uređaja	Višenamjenska
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prigodan ormar
Visina Ormara Sa Nadstrešnicom	1262 mm
Visina Krovića	62 mm
Nazivna Širina Kućišta	1200 mm
Dubina Ormara Sa Nadstrešnicom	430 mm
Dubina Razdjelnika	400 mm
Tip Ugradnje Dodatka	Podnostojeći
Dostupne Funkcije S Dodatnim Priborom	Upravljanje krovom Prikladno za elektronički stalak od 19 " Floor management Spojnica

Sastav Uređaja	Klizne šine 2 montažna ploča Nosač montažne ploče 4 Konstrukcija 1 Vrata 2 Sustav zaključavanja s ručkom i lokotom 1 krović 1 mehanički pridrživač 1 Vrata Plastika džep za dokumentaciju 1 A4 Aluminij ploča s kabelskim uvodnicama 1
----------------	--

Dodatno

Tip Strukture	Nastalo iz jedno dijela Perforirana struktura sa visinom od 25 mm Vertikalni stupovi pričvršćeni gornjim i donjim okvirom Ploče i vrata ugrađene u strukturi
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	2 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Desno i lijevo (120 °)
Tip Brave	Brava u 4 točke, ručka s bravom 1242E i lokotom prednja vrata
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Tip Ploče Sa Kabelskim Uvodnicama	Obični aluminij
Dostupnost	Straga Bočne strane ormara Odozgo Sprijeda Odozdo
Maksimalni Teret Podizanja	1000 kg
Odstranjivi Dijelovi	Nosač montažne ploče Sa vijcima Klizna šina Sa vijcima Stražnja stranica Sa vijcima vanjski dio Krov Sa vijcima Krović Sa vijcima i kukicama Vrata Sa odstranjivom osi Šarka Ploča s kabelskim uvodnicama pričvrсна matica
Materijal Izrade	Okvir: Čelik s antikorozivnim premazom Šarka: Zamak
Površina Finiširana Obojana	Na ormaru: poliesterski prah
Boja	Ormar: Sivo (RAL 7035) Ručica za nošenje: Sivo (RAL 7035)
Specifična Narudžba Moguća Za Specijalne Boje	Da

Okolina

Standardi	IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208 UL 508 A
Ip Stupanj Zaštite	IP55 IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
Otpornost Na Klimatske Uvjete	C4H ISO 12944 720 h posolica
Okolna Temperatura Zraka Za Rad	-45...80 °C IEC 61969-3 klasa 1
Otpornost Na Koroziju	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Otpornost Na Okoliš	Solarno zračenje: klasa 1 do 1120 W / m² u skladu s IEC 61969-3:2011 Otporno na okolni zrak: klasa 1 do 180 km / h u skladu s IEC 61969-3:2011 Test ultraljubičaste degradacije: klasa 1 u skladu s ISO 4892-2:2013 Stvaranje leda i mraza: klasa 1 u skladu s IEC 61969-3:2011 Otporno na floru i faunu: klasa 1 u skladu s IEC 61969-3:2011 : klasa 1 u skladu s IEC 61969-3:2011
Termalno Upravljanje	Ventilator 1500 W 60 dB sa vanjskim hlađenjem 4000 W Prema arhitekturi hlađenja 1500 W

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	133,0 cm
Paket 1 Širina	49,0 cm
Paket 1 Dužina	124,5 cm
Paket 1 Težina	90,0 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja