

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prilagođeno Kuć.nehr.čelika SFX
304L, V2000xŠ600xD500mm, Scotch
Brite® premaz.

NSYSFX20650

Cijena* bez PDV-a: 4.543,37 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial SFX
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Prigodan ormar
"Nazivna Visina Kućišta"	2000 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	600 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	500 mm
"Tip Ugradnje Dodatka"	Podnostojeći
Sastav Uređaja	1 Konstrukcija 1 Sustav zaključavanja s ručkom: Vrata 4 Nosač montažne ploče 1 ploča s kabelskim uvodnicama 1 vrata opremljena učvrsnim okvirom

Dodatno

Tip Tijela	Stražnja stranica ugrađena Kompaktna konstrukcija, savijena i zavarena
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 točke, ručka sa 5 mm duplom šipkom
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Košuljice Ploče	Obični
Dostupnost	Bočno Sprijeda
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Nosač montažne ploče Sa vijcima Ploča s kabelskim uvodnicama Sa spojnicama
Materijal Izrade	Struktura i vrata: nehrđajući čelik 304L Ručica za nošenje: Zamak Šarka: Nehrđajući čelik
Finiš Površine	Ormar: Scotch-Brite® četkan Ručica za nošenje: Obojano
Neto Masa Proizvoda	90 kg

Okolina

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Standardi	IEC 62208 NEMA 4X
Certifikati Proizvoda	UL
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u skladu s IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
Ekološka Karakteristika	Specifična higijena Korozivno

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	60,0 cm
Paket 1 Širina	65,0 cm
Paket 1 Dužina	212,0 cm
Paket 1 Težina	63,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja