

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prilagođeno Kuć.nehr.čelika SFX  
304L, V2000xŠ800xD400mm, Scotch  
Brite® premaz.

NSYSFX20840

Cijena\* bez PDV-a: 4.263,99 EUR

## Osnovno

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponuda                   | Spacial                                                                                                                                                     |
| Naziv Proizvoda          | Spacial SFX                                                                                                                                                 |
| Tip Razdjelnika          | Višenamjenska                                                                                                                                               |
| Kategorija               | Prigodan ormar                                                                                                                                              |
| "Nazivna Visina Kućišta" | 2000 mm                                                                                                                                                     |
| "Nazivna Širina Kućišta" | 800 mm                                                                                                                                                      |
| "Nazivna Dubina Kućišta" | 400 mm                                                                                                                                                      |
| "Tip Ugradnje Dodatka"   | Podnostojeći                                                                                                                                                |
| Sastav Uređaja           | 1 Konstrukcija<br>1 Sustav zaključavanja s ručkom: Vrata<br>4 Nosač montažne ploče<br>1 ploča s kabelskim uvodnicama<br>1 vrata opremljena učvrsnim okvirom |

## Dodatno

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip Tijela             | Stražnja stranica ugrađena<br>Kompaktna konstrukcija, savijena i zavarena                         |
| Tip Vrata              | Obični                                                                                            |
| Broj Vrata             | Sprijeda: 1 vrata                                                                                 |
| Strana Otvaranja Vrata | Reverzibilan (120 °)                                                                              |
| Tip Zaključavanja      | Zaključavanje u 3 točke, ručka sa 5 mm duplom šipkom                                              |
| Opis Montažne Ploče    | Bez montažne ploče                                                                                |
| Tip Košuljice Ploče    | Obični                                                                                            |
| Dostupnost             | Sprijeda<br>Bočno                                                                                 |
| Odstranjivi Dijelovi   | Vrata sa šarkama<br>Nosač montažne ploče Sa vijcima<br>Ploča s kabelskim uvodnicama Sa spojnicama |
| Materijal Izrade       | Struktura i vrata: nehrđajući čelik 304L<br>Ručica za nošenje: Zamak<br>Šarka: Nehrđajući čelik   |
| Finiš Površine         | Ormar: Scotch-Brite® četkan<br>Ručica za nošenje: Obojano                                         |
| Neto Masa Proizvoda    | 90 kg                                                                                             |

## Okolina

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Standardi               | IEC 62208<br>NEMA 4X             |
| Certifikati Proizvoda   | UL                               |
| Ip Stupanj Zaštite      | IP66 u skladu s IEC 60529        |
| Ik Stupanj Zaštite      | IK10 u skladu s IEC 62262        |
| Ekološka Karakteristika | Korozivno<br>Specifična higijena |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 51,0 cm  |
| Paket 1 Širina           | 85,0 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 214,0 cm |
| Paket 1 Težina           | 91,0 kg  |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost    RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću    [Da](#)

Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                           |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)                                              |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a><br>Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima. |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                              |
| Profil Cirkularnosti      | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                   |