

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kompaktno kućište Spacial SM s montažnom pločom – 1200 x 1200 x 400 mm

NSYSM1212402DP

Cijena* bez PDV-a: 1.360,01 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial SM
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kompaktni ormar
Primjena	Višenamjenska
Tip Ugradnje Dodatka	Podnostojeći
Sastav Uređaja	1 tijelo 2 Vrata 2 ploča s kabelskim uvodnicama 1 Sustav zaključavanja s ručkom: Vrata 1 Sistem blokiranja: Lijeva vrata 4 Nosač montažne ploče 1 Montažna ploča
Odstranjivi Dijelovi	Vrata Sa vijcima Šarka Montažna ploča Sa vijcima Nosač montažne ploče Nosač montažne ploče Sa vijcima
Nazivna Visina Kućišta	1200 mm
Nazivna Širina Kućišta	1200 mm
Nazivna Dubina Kućišta	400 mm

Dodatno

Broj Vrata	Sprijeda: 2 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Lijevo (120 °) Desno (120 °)
Tip Vrata	Obični
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 4 točke, ručka sa 5 mm duplom šipkom
Tip Tijela	Jedno tijelo s varenom stražnjom pločom Prednji dio čini kruti okvir zavaren na kutovima
Opis Montažne Ploče	Obični
Tip Košuljice Ploče	Standardno
Uvod Kabela	1 uvod
Materijal Izrade	Montažna ploča: Galvanizirani čelik Tijelo: Lim čelika Vrata: Lim čelika Šarka: Zamak
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Ormar: Sivo (RAL 7035) Ručica za nošenje: Crni (RAL 9005)
Dostupnost	Sprijeda

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Neto Masa Proizvoda	105 kg
---------------------	--------

Okolina

Standardi	IEC 62208
Certifikati Proizvoda	DNV BV UL
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu sIEC 62262
Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladu sIEC 60529

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	133,0 cm
Paket 1 Širina	124,5 cm
Paket 1 Dužina	49,0 cm
Paket 1 Težina	105,0 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAL
Broj Jedinica U Paketu 2	2
Paket 2 Visina	98 cm
Paket 2 Širina	125 cm
Paket 2 Dužina	133 cm
Paket 2 Težina	236 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja