

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kuć.1-blok od nehr.čelika SMX 304L,V1800xŠ600xD400mm,Scotch Brite® premaz.

NSYSMX18640

Cijena* bez PDV-a: 3.927,93 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial SMX
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Kompaktni ormar
"Nazivna Visina Kućišta"	1800 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	600 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	400 mm
"Tip Ugradnje Dodatka"	Podnostojeći
Sastav Uređaja	1 tijelo 1 ploča s kabelskim uvodnicama 1 Sustav zaključavanja s ručkom: Vrata 4 Nosač montažne ploče 1 Vrata

Dodatno

Tip Tijela	Jedno tijelo, savijeno i zavareno
Tip Vrata	Obični
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan (120 °)
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 točke, ručka sa 5 mm duplom šipkom
Tip Košuljice Ploče	Obični
Dostupnost	Sprijeda
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Materijal Izrade	Tijelo i vrata: nehrđajući čelik 304L Ručica za nošenje: Zamak Šarka: Nehrđajući čelik
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Nosač montažne ploče Sa vijcima Ploča s kabelskim uvodnicama Sa spojnicama
Finiš Površine	Ormar: Scotch-Brite® četkan Ručica za nošenje: Obojano
Neto Masa Proizvoda	85 kg

Okolina

Standardi	IEC 62208
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u skladu sIEC 60529

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
Certifikati Proizvoda	CAN/CSA 22 UL 508
Ekološka Karakteristika	Korozivno Specifična higijena

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	193,0 cm
Paket 1 Širina	65,0 cm
Paket 1 Dužina	48,0 cm
Paket 1 Težina	85,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja