

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Traka za ozn.s mog.pri?vr.,5 mm,10 znakova od 21 do 30,vodoravni tisak,bijela

NSYTRAB530

Osnovno

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Naziv proizvoda | Linergy TR |
| Opseg | Linergy |
| Vrsta proizvoda ili dijela | Traka za oznake |
| Skraćeno ime uređaja | TRA |
| Pribor / vrsta | Pribor za označavanje |
| Kompatibilnost proizvoda | Stezaljke |
| Boja pozadine | Cijela |
| Označavanje | 21...30 |
| Veličina | 5 mm |
| Količina po setu | Set od 10 |

Dodatno

| | |
|----------------|--------------|
| Tip oznake | Numeričko |
| Boja oznake | Crna |
| Materijal | Poliamid 6/6 |
| Masa proizvoda | 1,35 g |

Broj pakirnih jedinica

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 0,9 g |
| Paket 1 Visina | 1 cm |
| Paket 1 Širina | 14 cm |
| Paket 1 Duljina | 14 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BAG |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Težina | 14,0 g |
| Paket 2 Visina | 1 cm |
| Paket 2 Širina | 14 cm |

| | |
|--|----------|
| Paket 2 Duljina | 14 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S03 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 2400 |
| Paket 3 Težina | 3,808 kg |
| Paket 3 Visina | 30 cm |
| Paket 3 Širina | 30 cm |
| Paket 3 Duljina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|-----------------------------------|--|
| Status održive ponude | Proizvod Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, bez SVHC | Da |
| Direktiva EU RoHS | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Bez otrovnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzeću | Da |
| Propis RoHS za Kinu | Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu) |
| Izjava o očuvanju okoliša | Ekološki profil proizvoda |
| Halogeni elementi | Plastični dijelovi bez halogenih elemenata |