

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Utikač PratiKa, vijčani spoj – ravni – 16 A – 3P + E – 380...415 V AC – IP44

PKE16M434

### Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utikač
Skrraćeno ime uređaja	utikač PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	3P + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

### Dodatno

Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Ravno
[In] nazivna struja	16 A
[Ue] nazivni radni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrtni vijci
Poprečni presjek kabela	1...4 mm <sup>2</sup>
Vanjski dijametar kabela	8...15 mm
Uvod kabela	Kabelska uvodnica Obujmica
Tip navoja	Pg 16
Masa proizvoda	0,15 kg
Visina	139 mm
Širina	65 mm
Dubina	65 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Crvena

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

## Okolina

Norme	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stupanj zaštite	IP44 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Radna visina	2000 m
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	152,0 g
Paket 1 Visina	5,5 cm
Paket 1 Širina	5,6 cm
Paket 1 Duljina	15,1 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	1,686 kg
Paket 2 Visina	26 cm
Paket 2 Širina	12 cm
Paket 2 Duljina	27 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	240
Paket 3 Težina	56,36 kg
Paket 3 Visina	80 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------