

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – panel

PKF16F423

### Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skraćeno ime uređaja	utičnice PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	2P + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

### Dodatno

Način montiranja	Montirano na ploču
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Pod kutem
[In] nazivna struja	16 A
[Ue] nazivni radni napon	200...250 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kućište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrtni vijci
Poprečni presjek kabela	1...4 mm <sup>2</sup>
Masa proizvoda	0,136 kg
Dimenzije osnove	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	103 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Plava

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

## Okolina

Norme	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stupanj zaštite	IP44 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s )

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	117,0 g
Paket 1 Visina	7 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Duljina	8,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	1,32 kg
Paket 2 Visina	12,4 cm
Paket 2 Širina	26 cm
Paket 2 Duljina	27 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	240
Paket 3 Težina	48,248 kg
Paket 3 Visina	50 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------