

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 3P + E – 380... 415 V AC – zid

PKF16W434

Cijena* bez PDV-a: 9,23 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Skraćeno Ime Uređaja	Mureva socket
Kategorija Priključka, Utičnice	Niski napon
Opis Polova	3P + E
Vrsta Mreže	AC
Standardni Izlaz	Industrijski

Dodatno

Način Montiranja	Zidno montiran
Oblik Priključka, Utičnice, Kontrolne Stanice	Pod kutem
[In] Nazivna Struja	16 A
[Ue] Nazivni Radni Napon	380...415 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Stopica Za Uzemljenje Pozicija U Smjeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal Kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrсни vijci
Poprečni Presjek Kabela	1...4 mm²
Vanjski Dijametar Kabela	21 mm
Tip Navoja	M25
Neto Masa Proizvoda	0,21 kg
Visina	131 mm
Širina	75 mm
Dubina	104 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja Napona	Crvena

Okolina

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip Stupanj Zaštite	IP44 u skladnosti sa IEC 60529

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Plamen	750 °C IEC 60695-2-1
Relativna Vlažnost	50 %pri40 °C 70 %pri30 °C 90 %pri20 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,500 cm
Paket 1 Širina	10,500 cm
Paket 1 Dužina	13,000 cm
Paket 1 Težina	180,800 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	8
Paket 2 Visina	17,500 cm
Paket 2 Širina	26,000 cm
Paket 2 Dužina	27,000 cm
Paket 2 Težina	1,609 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	16
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	3,638 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Informacije O Rohs Izuzeću

Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja