

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 32 A – 2P + E – 200... 250 V AC – panel

PKF32F423

Cijena* bez PDV-a: 9,71 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Skraćeno Ime Uređaja	Mureva socket
Kategorija Priključka, Utičnice	Niski napon
Opis Polova	2P + E
Vrsta Mreže	AC
Standardni Izlaz	Industrijski

Dodatno

Način Montiranja	Montirano na ploču
Oblik Priključka, Utičnice, Kontrolne Stanice	Pod kutem
[In] Nazivna Struja	32 A
[Ue] Nazivni Radni Napon	200...250 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Stopica Za Uzemljenje Pozicija U Smjeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal Kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrсни vijci
Poprečni Presjek Kabela	2,5...10 mm²
Neto Masa Proizvoda	0,2 kg
Osnovna Dimenzija	90 x 100 mm
Visina	100 mm
Širina	90 mm
Dubina	117 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja Napona	Plava

Okolina

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip Stupanj Zaštite	IP44 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to EN 62262

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Otpornost Na Plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna Vlažnost	50 %pri40 °C 70 %pri30 °C 90 %pri20 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9 cm
Paket 1 Širina	9 cm
Paket 1 Dužina	10 cm
Paket 1 Težina	194 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	8
Paket 2 Visina	17,8 cm
Paket 2 Širina	26,6 cm
Paket 2 Dužina	26,8 cm
Paket 2 Težina	1,75 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	16
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	3,987 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja