

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Utičnica PratiKa – vijčana – ravna – 32 A – 3P + N + E – 380... 415 V AC – panel

PKF32G735

### Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skrraćeno ime uređaja	utičnice PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	3P + N + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

### Dodatno

Način montiranja	Montirano na ploču
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Ravno
[In] nazivna struja	32 A
[Ue] nazivni radni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrtni vijci
Poprečni presjek kabela	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Masa proizvoda	0,297 kg
Dimenzije osnove	90 x 100 mm
Visina	100 mm
Širina	102 mm
Dubina	128 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Crvena

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

## Okolina

Norme	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stupanj zaštite	IP67 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s )

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	276,0 g
Paket 1 Visina	10,8 cm
Paket 1 Širina	10 cm
Paket 1 Duljina	9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	18
Paket 2 Težina	5,879 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	6
Paket 3 Težina	1,797 kg
Paket 3 Visina	12 cm
Paket 3 Širina	26,4 cm
Paket 3 Duljina	26,8 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------