

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Resi9 - češljasta sabirnica - 3L - povezivanje 18 mm - 57 modula - 63 A



R9XFH357

Cijena* bez PDV-a: 22,95 EUR

Osnovno

Ponuda	Resi9
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Češljaj-sabirnice
Način Montiranja	Vodoravno
Pribor / Vrsta	Priključni pribor
Opis Vodova	3L
Length In 18 Mm Modules	57

Dodatno

Broj Puteva	19 smjerova 3 L
Konfiguracija Polova Za Jedan Smjer	1 x 3P
Visina Priključka	18 mm
Tip Priključka	viličasta
Udaljenost Između Puteva	54 mm
Oznaka	L1 L2 L3
Izolacija	Izolirano
Prezentacija Uređaja	Rezivo
[Ie] Nazivna Struja Rada	63 A 40 °C
[Ue] Radni Nazivni Napon	400 V AC Ph/Ph
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC
Mjesto Montiranja	Odozdo dvostruki priključak (biconnect)
9 Mm Vrhovi	114
Širina	1000 mm
Boja	Bijela (RAL 9003)
Opseg Kompatibilnosti	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Okolina

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certifikati Produkta	CE
Otpornost Na Plamen	960 °C (30 s) u skladu sIEC 60695-2-1

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Stupanj Onečišćenja	3
---------------------	---

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,600 cm
Paket 1 Širina	1,600 cm
Paket 1 Dužina	101,700 cm
Paket 1 Težina	429,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	5,500 cm
Paket 2 Širina	107,000 cm
Paket 2 Dužina	8,800 cm
Paket 2 Težina	2,321 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	270
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	137,334 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja