



### Pregled

Vrijeme isporuke	Obično na zalih
------------------	-----------------

### Općenito

Osigurana oprema	Sve potrebne priključnice Vodič za recikliranje baterije Ponovno upotrebljivo pakiranje Vodič za instalaciju
------------------	---

### Fizički

Boja	Crni
Dubina	18,3 cm
Visina	17,3 cm
Masa proizvoda	24,27 kg
Širina	14,2 cm

### Zaštita okoliša

Okolišna temperatura zraka pri radu	0...40 °C
Radna visina	0...10000 ft
Relativna vlažnost zraka	0...95 %
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-15...45 °C
Visina skladišta	0,00...15240,00 m
Relativna vlaga pri skladištenju	0...95 %

### Baterije & Vrijeme rada


Broj slobodnih utora baterije	0
Uključeni moduli baterije	0
Vrsta baterije	Baterija od olovne kiseline

RBC™ Količina	1
---------------	---

## Packing Units

Paket 1 Težina	26,68 kg
Paket 1 Visina	27,7 cm
Paket 1 Širina	29,5 cm
Paket 1 Duljina	53,8 cm
Broj pakiranih jedinica u Paketu 3	18

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Energy Star	<a href="#">ENERGY STAR UPS V1.0 (USA)</a> 
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	1 year repair or replace
---------	--------------------------