

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



utičnica RXZ–mješoviti kontakt–10
A–< 250 V–konektor–za relej
RXM2.., RXM4..

RXZE2M114M

Cijena* bez PDV-a: 4,18 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Skraćeno Ime Uređaja	RXZ
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Kompatibilnost Uređaja	Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
Vrsta Kontakata I Sastav	4 C/O
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A

Dodatno

Oblik Pina	Na dužu stranicu
[Ue] Radni Nazivni Napon	< 250 V
Aranžman Kontaktnog Terminala	Mješoviti
Priključci - Stezaljke	Konektor, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Krut bez tuljka Konektor, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	< 1 N.m za M3 vijak/ci
Način Učvršćivanja	Sa vijkom (ploča) Natisni (35 mm simetrišna DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Podnošenja Impulsa	4 kV
Kategorija Prenapona	III
Stupanj Zagađenja	3
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	10
Širina	27 mm
Neto Masa Proizvoda	0,056 kg

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Jačina Dielektrika	3000 V
Standardi	IEC 61984
Certifikati Proizvoda	UL CSA Lloyd's
Označavanje	CE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,686 cm
Paket 1 Širina	4,245 cm
Paket 1 Dužina	7,918 cm
Paket 1 Težina	0,054 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	7,5 cm
Paket 2 Širina	8,8 cm
Paket 2 Dužina	14,0 cm
Paket 2 Težina	0,561 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S02
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	15,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dužina	40,0 cm
Paket 3 Težina	7,281 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Wiring Diagram

