

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



utičnica RXZ – odvojeni kontakt –
12 A – <250 V – konektor – za relej
RXM2..

RXZE2S108M

Cijena* bez PDV-a: 3,75 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Skraćeno Ime Uređaja	RXZ
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Kompatibilnost Uređaja	Utisni relej RXM sa 2 C/O kontakt Utisni relej REXL sa 2 C/O kontakt
Vrsta Kontakata I Sastav	2 C/O
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	12 A

Dodatno

Oblik Pina	Na dužu stranicu
[Ue] Radni Nazivni Napon	< 250 V
Aranžman Kontaktnog Terminala	Odvojeni
Priključci - Stezaljke	Konektor, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka Konektor, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 14) Krut bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	< 1 N.m za M3 vijak/ci
Način Učvršćivanja	Sa vijkom (ploča) Natisni (35 mm simetrišna DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Podnošenja Impulsa	4 kV
Kategorija Prenapona	III
Stupanj Zagađenja	3
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	10
Širina	27 mm
Neto Masa Proizvoda	0,058 kg

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Jačina Dielektrika	2500 V
Standardi	IEC 61984
Certifikati Proizvoda	CSA Lloyd's UL
Označavanje	CE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,746 cm
Paket 1 Širina	6,112 cm
Paket 1 Dužina	8,207 cm
Paket 1 Težina	50 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	6,6 cm
Paket 2 Širina	11 cm
Paket 2 Dužina	13,9 cm
Paket 2 Težina	580 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	200
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	11,173 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH


Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

