

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



postolje RXZ - odvojeni kontakt -
10 A - <250 V - konektor - za relej
RXM3..

RXZE2S111M

Cijena* bez PDV-a: 4,07 EUR

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Skraćeno Ime Uređaja	RXZ
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Kompatibilnost Uređaja	Utisni relej RXM sa 3 preklopna (C/O) kontakt
Vrsta Kontakata I Sastav	3 preklopna (C/O)
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A

Dodatno

Oblik Pina	Na dužu stranicu
[Ue] Radni Nazivni Napon	< 250 V
Aranžman Kontaktnog Terminala	Odvojeni
Priključci - Stezaljke	Konektor, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Krut bez tuljka Konektor, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	< 1 N.m za M3 vijak/ci
Način Učvršćivanja	Sa vijkom (ploča) Natisni (35 mm simetrišna DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Podnošenja Impulsa	4 kV
Kategorija Prenapona	III
Stupanj Zagađenja	3
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	10
Širina	27 mm
Neto Masa Proizvoda	0,066 kg

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Jačina Dielektrika	2500 V
Standardi	IEC 61984
Certifikati Proizvoda	UL Lloyd's CSA
Označavanje	CE
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu

-40...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,7 cm
Paket 1 Širina	6,1 cm
Paket 1 Dužina	8,2 cm
Paket 1 Težina	61 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	11,6 cm
Paket 2 Širina	6,8 cm
Paket 2 Dužina	14 cm
Paket 2 Težina	624 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S02
Broj Jedinica U Paketu 3	200
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	10,7 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH


Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)