

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Cedar Plus – 1-polna sklopka s 2 strujna kruga – 16 A X, bijela

WDE000550

Cijena* bez PDV-a: 4,66 EUR

Osnovno

Raspon Naziva	Cedar Plus
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopka
Funkcija	Jednopolna 2 kruga
Obrazac Za Isporuku	Kompletan proizvod
Upravljačko Svijetlo	Bez upravljačke lampe
"Nijansa Boje Ploče Pokrova"	Cijela

Dodatno

Instalacija	Površina
Raspon Snage	3680 W
Nazivna Struja	16 AX 250 V AC
Tip Priključka	Podizne stezaljke
Kapacitet Priključka	2kabel(i)2,5 mm²
Sastav Vodiča	Fleksibilni Krut
Dužina Skidanja Izolacije Žice	11 mm
Materijal Vidljivog Dijela	PA6 FR850
Završna Obrada	Sjajni
Visina	79 mm
Širina	66 mm
Dubina	48 mm
Neto Masa Proizvoda	0,098 kg

Okolina

Certifikati Proizvoda	KEMA
Ip Stupanj Zaštite	IP44

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,500 cm
Paket 1 Širina	7,000 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	102,800 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	1,115 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	60
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	7,136 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja