

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Lampica, 24V AC/DC, zelena

XA2EVB3LC

### Osnovno

Serija proizvoda	Easy Harmony XA2
Vrsta proizvoda ili dijela	Jednodijelno svjetlo
Skraćeno ime uređaja	XA2
Dijamentar montiranja	22 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okruglo
Boja kapice/operatora ili leće	Zelena
Izvor svjetlosti	LED
Baza žarulje	Integralni LED
[Us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC 50/60 Hz

### Dodatno

Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	53 mm
Opis stezaljki ISO n°1	(X1-X2)PL
Masa proizvoda	0,02 kg
Montiranje uređaja	Rupa za učvršćivanje 22,3 +0.4/0 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
Centar za učvršćivanje	>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Metal - debljina: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Plastika - debljina: 2...6 mm
Način učvršćivanja	Matica za pričvršćivanje ispod glave preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje	CCC CE
Priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> s tuljkom u skladnosti sa EN/IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez tuljka u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
Oblik glave vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 2 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV EN/IEC 60947-1
Vrsta signalizacije	Mirmi
Limiti napona napajanja	0,8...1,2 V AC/DC

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Potrošnja struje	<= 20 mA
Životni vijek	40000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Kod kompatibilnosti	XA2E

## Okolina

Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
IP stupanj zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 60529 (sprijeda)
IK stupanj zaštite	IK05 u sukladnosti sa IEC 50102
Norme	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1
Certifikati proizvoda	CCC CE
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	0,02 kg
Paket 1 Visina	2,04 cm
Paket 1 Širina	2,895 cm
Paket 1 Duljina	5,391 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	0,3 kg
Paket 2 Visina	5,8 cm
Paket 2 Širina	6,4 cm
Paket 2 Duljina	15,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	160
Paket 3 Težina	5,8 kg
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>

<b>Bez otrovnih teških metala</b>	Da
<b>Bez žive</b>	Da
<b>Informacije o RoHS izuzeću</b>	<a href="#">Da</a>
<b>Propis RoHS za Kinu</b>	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>
<b>Izjava o očuvanju okoliša</b>	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
<b>Profil cirkularnosti</b>	<a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>
<b>WEEE</b>	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.


# Podatkovna tablica proizvoda

Dimensions Drawings

# XA2EVB3LC

## Dimensions

---




e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting

---


Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

**Wiring Diagram**

---



(1) LED