

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Lampica, 24V AC/DC, crvena

XA2EVB4LC

Osnovno

Seriya proizvoda	Easy Harmony XA2
Vrsta proizvoda ili dijela	Jednodijelno svjetlo
Skraćeno ime uređaja	XA2
Dijamentar montiranja	22 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okruglo
Boja kapice/operatora ili leće	Crvena
Izvor svjetlosti	LED
Baza žarulje	Integralni LED
[Us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC 50/60 Hz

Dodatno

Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	53 mm
Opis stezaljki ISO n°1	(X1-X2)PL
Masa proizvoda	0,02 kg
Montiranje uređaja	Rupa za učvršćivanje 22,3 +0.4/0 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
Centar za učvršćivanje	>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Metal - debljina: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Plastika - debljina: 2...6 mm
Način učvršćivanja	Matica za pričvršćivanje ispod glave preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje	CE CCC
Priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm ² s tuljkom u skladnosti sa EN/IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² bez tuljka u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
Okretni moment zatezanja	0,8...1 N.m u skladnosti sa EN 60947-1
Oblik glave vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 2 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV EN/IEC 60947-1
Vrsta signalizacije	Mirmi

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Limiti napona napajanja	0,8...1,2 V AC/DC
Potrošnja struje	<= 20 mA
Životni vijek	40000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Kod kompatibilnosti	XA2E

Okolina

Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladnosti sa IEC 536
IP stupanj zaštite	IP65 u skladnosti sa IEC 60529 (sprijeda)
IK stupanj zaštite	IK05 u skladnosti sa IEC 50102
Norme	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1
Certifikati proizvoda	CE CCC
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	0,01 kg
Paket 1 Visina	2,019 cm
Paket 1 Širina	2,931 cm
Paket 1 Duljina	5,425 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	0,3 kg
Paket 2 Visina	5,8 cm
Paket 2 Širina	6,4 cm
Paket 2 Duljina	15,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	160
Paket 3 Težina	5,8 kg
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Izjava EU RoHS


Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Podatkovna tablica proizvoda

XA2EVB4LC

Dimensions Drawings


Dimensions



e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: $\text{Ø} 22.3$ (0; + 0.4) mm/ $\text{Ø} 0.88$ (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram

