

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Lampica, 220V AC, žuta

XA2EVM8LC

Osnovno

Seriya proizvoda	Easy Harmony XA2
Vrsta proizvoda ili dijela	Jednodijelno svjetlo
Skraćeno ime uređaja	XA2
Dijamentar montiranja	22 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okruglo
Boja kapice/operatora ili leće	Žuta
Izvor svjetlosti	LED
Baza žarulje	Integralni LED
[Us] nazivni napon napajanja	220...230 V AC 50/60 Hz

Dodatno

Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	53 mm
Opis stezaljki ISO n°1	(X1-X2)PL
Masa proizvoda	0,02 kg
Montiranje uređaja	Rupa za učvršćivanje 22,3 +0.4/0 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
Centar za učvršćivanje	>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Metal - debljina: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Plastika - debljina: 2...6 mm
Način učvršćivanja	Matica za pričvršćivanje ispod glave preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje	CE CCC
Priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm ² s tuljkom u skladnosti sa EN/IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² bez tuljka u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
Oblik glave vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 2 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV EN/IEC 60947-1
Vrsta signalizacije	Mirmi
Limiti napona napajanja	0,8...1,2 V AC

Potrošnja struje	<= 20 mA
Životni vijek	40000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Kod kompatibilnosti	XA2E

Okolina

Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
IP stupanj zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 60529 (sprijeda)
IK stupanj zaštite	IK05 u sukladnosti sa IEC 50102
Norme	GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5
Certifikati proizvoda	CCC CE
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	23,0 g
Paket 1 Visina	5,3 cm
Paket 1 Širina	2,9 cm
Paket 1 Duljina	2,9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	0,3 kg
Paket 2 Visina	5,8 cm
Paket 2 Širina	6,4 cm
Paket 2 Duljina	15,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	160
Paket 3 Težina	5,8 kg
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da


Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Podatkovna tablica proizvoda

Dimensions Drawings

XA2EVM8LC


Dimensions



e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram



(1) LED