

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



prazna viseća upravljačka stanica XAC-A – 12 otvora u 1 stupcu

XACA12

Cijena* bez PDV-a: 58,92 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony XAC
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Viseća upravljačka stanica
Skraćeno Ime Uređaja	XACA

Dodatno

Tip Upravljačke Stanice	Dvostruko izolirana
Materijal Razdjelnika	Polipropilen
Vrsta Električnog Strujnog Kruga	Upravljački krug
Tip Razdjelnika	Prazan ormar
Broj Izreza	12 izreza
Boja Upravljačke Stanice	Žuta
Kabelska Uvodnica	Gumeni štitnik s uvodom stupnjevanim prema presjeku 8...26 mm
Zaštitna Šina	Bez
Izrez Vertikalnog Operatora	30 mm
Standardi	IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508
Certifikati Proizvoda	CCC GOST
Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Otpornost Na Vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorija Prenapona	Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140
Ip Stupanj Zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Neto Masa Proizvoda	1 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,200 cm
Paket 1 Širina	9,500 cm
Paket 1 Dužina	74,000 cm
Paket 1 Težina	1,153 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P06
Broj Jedinica U Paketu 2	30
Paket 2 Visina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dužina	80,000 cm
Paket 2 Težina	47,590 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da


Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Podatkovna tablica
proizvoda

XACA12

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62