

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



okrugla glava za tipkalo – opružni povrat – XAC-A – bijela – utisno

XACA9411

## Osnovno

Serija proizvoda	Harmony XAC
Vrsta proizvoda ili dijela	Glava za tipkalo
Naziv komponente	XACA

## Dodatno

Označavanje	Neoznačeno
Dodatne informacije operatora	S kapom
Boja kapice/operatora ili leće	Cijela
Kompatibilnost proizvoda	XACA..
Mjesto za montažu	Sprijeđa ormara
Prodaja po nedjeljivoj količini	10
Norme	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 UL 508
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladnosti sa IEC 61140
IP stupanj zaštite	IP65 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 50102
Masa proizvoda	0,01 kg

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	9,0 g
Paket 1 Visina	3 cm
Paket 1 Širina	11 cm

<b>Paket 1 Duljina</b>	10 cm
<b>Vrsta pakirne jedinice Paketa 2</b>	BAG
<b>Broj pakirnih jedinica u Paketu 2</b>	10
<b>Paket 2 Težina</b>	95,0 g
<b>Paket 2 Visina</b>	3 cm
<b>Paket 2 Širina</b>	11 cm
<b>Paket 2 Duljina</b>	10 cm
<b>Vrsta pakirne jedinice Paketa 3</b>	S03
<b>Broj pakirnih jedinica u Paketu 3</b>	700
<b>Paket 3 Težina</b>	7,11 kg
<b>Paket 3 Visina</b>	30 cm
<b>Paket 3 Širina</b>	30 cm
<b>Paket 3 Duljina</b>	40 cm

## Održivost ponude

<b>Uredba REACH</b>	<a href="#">Izjava REACH</a>
<b>REACH, bez SVHC</b>	Da
<b>Direktiva EU RoHS</b>	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
<b>Bez otrovnih teških metala</b>	Da
<b>Bez žive</b>	Da
<b>Informacije o RoHS izuzeću</b>	<a href="#">Da</a>
<b>Propis RoHS za Kinu</b>	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>

## Ugovorno jamstvo

<b>Jamstvo</b>	18 months
----------------	-----------