

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Indikacijski blok bez sirene + 2 svjetla - Ø 45mm - 24VAC/DC

XVMB2RGSB

### Osnovno

|                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serija Proizvoda                      | Harmony XVM                                                                                                                  |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela            | Već složena i ožičena indikatorska banka                                                                                     |
| Tip Svjetionika Ili Signalne Jedinice | 2 svjetlosne signalne jedinice                                                                                               |
| Naziv Komponente                      | XVM                                                                                                                          |
| Izvor Svjetlosti                      | Zelena super svjetla LED sa BA 15d baza mirni signaliziranje<br>Crvena super svjetla LED sa BA 15d baza mirni signaliziranje |
| Boja Svjetlosnog Bloka                | Crvena/zelena                                                                                                                |
| [Us] Nazivni Napon Napajanja          | 24 V AC/DC                                                                                                                   |
| Tip Baze Signalne Jedinice            | Baza bez zvučnog signala                                                                                                     |
| Način Montiranja                      | Vertikalno                                                                                                                   |

### Dodatno

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav Opreme                           | Poklopac<br>Aluminijska potporna cijev<br>Plastična pričvrsna ploča<br>Bazna jedinica |
| Dijametar Montiranja                    | 45 mm                                                                                 |
| Priključci - Stezaljke                  | Slobodni krajevi vodiča, kapacitet stezanja: 1 x 0.325 mm² (AWG 22)                   |
| Označavanje                             | CE                                                                                    |
| Monterški Držač                         | Aluminij cijev                                                                        |
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije            | 250 V u skladnosti sa IEC 60947-1                                                     |
| Nazivni Limit Napona                    | 0,85...1,1 Un u skladnosti sa IEC 60947-5-1                                           |
| Potrošnja Struje                        | 43 mA na mirna LED jedinica                                                           |
| [Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon | 4 kV IEC 60947-1                                                                      |
| Neto Masa Proizvoda                     | 0,395 kg                                                                              |

### Okolina

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ip Stupanj Zaštite                          | IP42 okomiti položaj u skladnosti sa IEC 60529 |
| Certifikati Proizvoda                       | CCC                                            |
| Standardi                                   | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1                   |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju | -25...70 °C                                    |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu         | -10...50 °C                                    |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorija Prenapona | Klasa I u skladnosti sa IEC 60947-1<br>Klasa I u skladnosti sa IEC 60947-5-1<br>Klasa I u skladnosti sa IEC 61140 |
| Zaštitna Obrada      | TC                                                                                                                |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE       |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1         |
| Paket 1 Visina           | 5,5 cm    |
| Paket 1 Širina           | 8,3 cm    |
| Paket 1 Dužina           | 54,0 cm   |
| Paket 1 Težina           | 516,0 g   |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | S04       |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 20        |
| Paket 2 Visina           | 30,0 cm   |
| Paket 2 Širina           | 40,0 cm   |
| Paket 2 Dužina           | 60,0 cm   |
| Paket 2 Težina           | 11,375 kg |
| Mjerna Jedinica Paketa 3 | P06       |
| Broj Jedinica U Paketu 3 | 80        |
| Paket 3 Visina           | 80,0 cm   |
| Paket 3 Širina           | 80,0 cm   |
| Paket 3 Dužina           | 60,0 cm   |
| Paket 3 Težina           | 54,788 kg |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

## Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

## Certifikati i standardi


|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                                                         |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)                                                                            |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>                                                                                                                  |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                                                            |
| Weee                      | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |
| Profil Cirkularnosti      | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                 |

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

| Number of illuminated units | b2 in mm | b2 in in. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 unit                      | 383      | 15.08     |
| 2 units                     | 448      | 17.64     |
| 3 units                     | 513      | 20.20     |
| 4 units                     | 578      | 22.76     |



Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

---

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire