

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kontaktni blok, 1NO

ZA2EE101

Cijena* bez PDV-a: 1,58 EUR

Osnovno

Serijski Proizvod	Easy Harmony XA2
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Blok kontakata
Skraćeno Ime Uređaja	ZA2E

Dodatno

Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Tip Kontaktnog Bloka	Jednostruki
Uporaba Kontakata	Standardni kontakt
Pozitivan Otvor	Bez
Mehanička Izdržljivost	1500000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	, <= 2 x 1.5 mm² u skladnosti sa IEC 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm² u skladnosti sa IEC 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm² u skladnosti sa IEC 60947-1 Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm u skladnosti sa IEC 60947-1
Okretni Moment Zatezanja	0,8 N.m
Materijal Kontakata	Srebrna legura (Ag/ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A Osigurač tip GL u skladnosti sa IEC 60269-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A u skladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	2 A pri 230 V, AC-15, A600 u skladnosti sa IEC 60947-5-1 0,2 A pri 110 V, DC-13, Q600 u skladnosti sa IEC 60947-5-1
Električna Izdržljivost	500000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa IEC 60947-5-1 500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa IEC 60947-5-1
Vrsta Kontakata I Sastav	1 NO

Okolina

Zaštitna Obrada	TC
Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60529 IEC 60947-5-1
Certifikati Proizvoda	CE CCC

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,1 cm
Paket 1 Širina	8,2 cm
Paket 1 Dužina	10,0 cm
Paket 1 Težina	14 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	200
Paket 2 Visina	15 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dužina	40 cm
Paket 2 Težina	3,481 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	PAL
Broj Jedinica U Paketu 3	4000
Paket 3 Visina	60,0 cm
Paket 3 Širina	80,0 cm
Paket 3 Dužina	90,0 cm
Paket 3 Težina	66,400 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja